

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 1012/07
GTIN	4062406099114
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	A1012K SDQCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	15,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	27,5 mm
Šírka hrdla L_4	10,7 mm
Odsadenie stredu L_3	9 mm
Výška upínania L_2	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Úžitková hĺbka T	4 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500