

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260341 0810/07
GTIN	4062406099138
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L ₄	8,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A0810H SDQCR/L07
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	6,4 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500