

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Celková dĺžka L	125 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Držiak ISO-kód	A1012K SDQCR/L07
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	10,7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27,5 mm
Úžitková hĺbka T	4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500