

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 16 mm, Od šírky drážky m: 2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290356 2
GTIN	4062406098704
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	2 mm
Ø stopky	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	7,03 mm
Odsadenie stredu L_3	3,65 mm
Úžitková dĺžka L_1	25 mm
Ø držiaka britov D_1	6,5 mm
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka stopky L _s	40 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov