

**Garant**

**Držiak na obrábanie drážok pre drážkovacie obrážacie zariadenia stopka EWS + Benz, Od šírky drážky m: 2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290351 2
GTIN	4062406099480
Trieda položky	29K

**Popis****Pozor!:**

Vždy používajte minimálne predvrtanie  $\varnothing$  zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie  $\varnothing$  38,22 mm.)

**Upozornenie:**

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	7,03 mm
Úžitková dĺžka $L_1$	25 mm
Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	2 mm
Odsadenie stredu $L_3$	3,65 mm
$\varnothing$ stopky	16 mm

Ø držiaka britov D <sub>1</sub>	6,5 mm
Vnútorne chladenie	nie
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	30 mm
Stopka	EWS + Benz
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov