

Garant

Držiak na obrábanie drážok pre drážkovacie obrážacie zariadenia stopka EWS + Benz, Od šírky drážky m: 10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290351 10
GTIN	4062406099541
Trieda položky	29K

Popis**Pozor!:**

Vždy používajte minimálne predvrtanie \varnothing zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie \varnothing 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	27,37 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	27,73 mm
\varnothing stopky	16 mm
Úžitková dĺžka L_1	37 mm
vhodné pre šírku drážky m	10; 12 mm
Odsadenie stredu L_3	14 mm

Skrutka	290399 3
Ø držiaka britov D ₁	25 mm
Vnútorne chladenie	nie
Dĺžka stopky L _s	30 mm
Stopka	EWS + Benz
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov