

Garant**Držiak na obrábanie drážok pre drážkovacie obrážacie zariadenia Stopka WTO, Od šírky drážky m: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	290352 3
GTIN	4062406099565
Trieda položky	29K

Popis**Pozor!:**

Vždy používajte minimálne predvrtanie \varnothing zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie \varnothing 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	8,36 mm
vhodné pre šírku drážky m	3 mm
Úžitková dĺžka L_1	28 mm

Skrutka	290399 1
Ø stopky	16 mm
Odsadenie stredy L ₃	4,2 mm
Ø držiaka britov D ₁	7,8 mm
Vnútorne chladenie	nie
Dĺžka stopky L _s	6 mm
Stopka	WTO
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov