

Garant**Držiak na obrábanie drážok krátky Ø DS 16 mm, Od šírky drážky m: 3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290357 3
GTIN	4062406099275
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!:

Vždy používajte minimálne predvrtanie \varnothing zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie \varnothing 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Skrutka	290399 1
vhodné pre šírku drážky m	3 mm
Úžitková dĺžka L_1	21 mm
\varnothing stopky	16 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	8,36 mm
Odsadenie stredu L_3	4,2 mm
\varnothing držiaka britov D_1	7,8 mm
Vnútorné chladenie	áno

Dĺžka stopky L_s	40 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov