

SWISS TOOLS

Sústružnícky držiak ľavé, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky: 63/16HPmm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 320016 63/16HP |
| GTIN | 2050001771889 |
| Trieda položky | 36D |

Popis**Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

Technický opis

| | |
|--|-------------|
| Veľkosť doštičiek | 16 |
| Náhradný diel | P02 |
| vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1606.. |
| Minimálny priemer predvrtania D ₁ min | 80 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 45 mm |
| Ø stopky | 63 mm |
| Upínač | HSK-T |
| Druh použitia | ľavé |
| Norma upínača | ISO 12164-3 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh stopky | Kuželová dutá stopka |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63 | 320001 63 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P06 | 320610 P06 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05 | 320612 P05 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04 | 320612 P04 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ D07 | 320611 D07 |
| Upínka č. 6 Typ D07 | 320614 D07 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P02 | 320611 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02 | 320618 P02 |
| Kružok trysky č. 5 Typ D07 | 320613 D07 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06 | 320618 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P05 | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06 | 320612 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P01 | 320610 P01 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P04 | 320610 P04 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P05 | 320611 P05 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05 | 320618 P05 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P06 | 320611 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P02 | 320610 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04 | 320618 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P02 | 320612 P02 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01 | 320618 P01 |

