

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čistiaci prístroj PRESET, Objem: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082923 1
GTIN	2050001962904
Trieda položky	04E

**Popis****Prevedenie:**

Vane z ťahanej alebo zvárenej ušľachtilej ocele. Regulácia teploty od 30 °C do 80 °C v krokoch po 5 °C.

Samostatne stojace prístroje: PRESET – ťahaná ušľachtilá oceľ, na časté používanie.

**Použitie:**

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe (od č. 082930). Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

**Rozsah balenia:**

Ultrazvukové čistiace zariadenie s vekom, bez koša (Č. 082926).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Nasadzovací kôš nájdete pod Č. 082926 v internetovom obchode.

**Technický opis**

Ultrazvuk špičkový výkon	240 W
Čistiaca vaňa Výška	60 mm
Možnosť rozšírenia Odľučovač oleja	nie

Dĺžka stroja	206 mm
Objem čistiacej vane	1 l
Výška stroja	178 mm
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul	nie
Vykurovací výkon	60 W
Čistiaca vaňa Šírka	85 mm
Šírka stroja	118 mm
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia	nie
Čistiaca vaňa Dĺžka	190 mm
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul	nie
Hmotnosť	2 kg
Šírka Vkladací kôš	66 mm
Menovité napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Príkon	90 W
Dĺžka Vkladací kôš	172 mm
Menovitý obsah	0,8 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

## Príslušenstvo

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT5 Množstvo náplne l/kg 10	082935 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 2,5	082930 2,5
Vkladací kôš INOX Veľkosť vhodná pre č. 082922/082923/082924 1	082926 1
	082934 2,5

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne  
l/kg 2,5

Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg AK

082931 AK

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne  
l/kg 10

082932 10

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne  
l/kg 2,5

082932 2,5

Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg 1

082931 1

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne  
l/kg 10

082934 10