

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čistiaci prístroj PRESET, Objem: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082923 6
GTIN	2050001962928
Trieda položky	04E

Popis**Prevedenie:**

Vane z ťahanej alebo zvaranej ušľachtilej ocele. Regulácia teploty od 30 °C do 80 °C v krokoch po 5 °C.

Samostatne stojace prístroje: PRESET – ťahaná ušľachtilá oceľ, na časté používanie.

Použitie:

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe (od č. 082930). Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

Rozsah balenia:

Ultrazvukové čistiace zariadenie s vekom, bez koša (Č. 082926).

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Nasadzovací kôš nájdete pod Č. 082926 v internetovom obchode.

Technický opis

Šírka stroja	205 mm
Čistiaca vaňa Šírka	150 mm
Čistiaca vaňa Dĺžka	298 mm

Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia	nie
Vykurovací výkon	400 W
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul	nie
Objem čistiacej vane	6 l
Hmotnosť	4,8 kg
Možnosť rozšírenia Odľučovač oleja	nie
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul	nie
Výška stroja	270 mm
Čistiaca vaňa Výška	150 mm
Dĺžka stroja	355 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	600 W
Príkon	550 W
Menovité napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Dĺžka Vkladací kôš	246 mm
Šírka Vkladací kôš	106 mm
Menovitý obsah	4,3 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

Príslušenstvo

Vkladací kôš INOX Veľkosť vhodná pre č. 082922/082923/082924 6	082926 6
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne l/kg 10	082932 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne l/kg 2,5	082932 2,5
	082930 2,5

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne
l/kg 2,5

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne
l/kg 10

082934 10

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne
l/kg 2,5

082934 2,5

Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg 1

082931 1

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT5 Množstvo náplne
l/kg 10

082935 10

Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg AK

082931 AK