

SONO  SWISS®**Ultrazvukový čistiaci prístroj PRESET, Objem: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082923 18
GTIN	2050001963468
Trieda položky	04E

**Popis****Prevedenie:**

Vane z ťahanej alebo zvárenej ušľachtilej ocele. Regulácia teploty od 30 °C do 80 °C v krokoch po 5 °C.

Samostatne stojace prístroje: PRESET – ťahaná ušľachtilá oceľ, na časté používanie.

**Použitie:**

Na odstránenie olejov, tukov, brúsnych a leštiacich prostriedkov, zvyškov farieb, tavív, oxidových vrstiev, karbónových usadenín, vodného kameňa takmer na všetkých povrchoch, aj na ťažko dostupných miestach s mimoriadnou ochranou čistených predmetov. V závislosti od nečistôt a účinnej látky používajte špeciálne čističe (od č. 082930). Čistený diel musí byť úplne obklopený čistiacou kvapalinou.

**Rozsah balenia:**

Ultrazvukové čistiace zariadenie s vekom, bez koša (Č. 082926).

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti a vyhotovenia na vyžiadanie.

Nasadzovací kôš nájdete pod Č. 082926 v internetovom obchode.

**Technický opis**

Objem čistiacej vane	18 l
Možnosť rozšírenia Sušiaci modul	nie
Možnosť rozšírenia Odľučovač oleja	nie

Výška stroja	320 mm
Čistiaca vaňa Výška	200 mm
Možnosť rozšírenia Čistiaci modul	nie
Čistiaca vaňa Dĺžka	330 mm
Možnosť rozšírenia Čerpadlová filtrácia	nie
Hmotnosť	8,7 kg
Dĺžka stroja	386 mm
Ultrazvuk špičkový výkon	800 W
Čistiaca vaňa Šírka	300 mm
Vykurovací výkon	800 W
Šírka stroja	355 mm
Menovité napätie	230 V
Dĺžka Vkladací kôš	267 mm
Príkonnosť	1000 W
Šírka Vkladací kôš	241 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovitý obsah	12,9 l
Druh produktu	Ultrazvukový čistiaci prístroj

## Príslušenstvo

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne l/kg 2,5	082934 2,5
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 10	082930 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT1 Množstvo náplne l/kg 2,5	082930 2,5
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT5 Množstvo náplne l/kg 10	082935 10
Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg 1	082931 1

Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne l/kg 10	082932 10
Ochrana proti korózii Množstvo náplne l/kg AK	082931 AK
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT4 Množstvo náplne l/kg 10	082934 10
Ultrazvukový silný čistiaci prostriedokT2 Množstvo náplne l/kg 2,5	082932 2,5