

Garant**Upichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 1,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273298 1,5 |
| GTIN | 4062406099367 |
| Trieda položky | 21H |

Popis**Použitie:**

Pre upichovacie planžety č. 273551 – 273558.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Posuv f | 0,04 mm/ot, |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,15 mm |
| Šírka zápichu w | 1,5 mm |
| Hlavné použitie | N |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Typ | HU9310 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Profil otočnej reznej platničky | neutrálna |

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 380 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 360 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 280 | N |
| kontinuálne | vhodný | | |
| nepravidelná | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |