

**Samovyrovnávacia podložka nastaviteľná rovná, vonkajší závit, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 370065 M12 |
| GTIN | 2050001961921 |
| Trieda položky | 37K |

Popis**Prevedenie:**

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| maximálne zaťaženie (statické) | 15 kN |
| Vonkajší Ø D ₁ | 8,6 mm |
| Dĺžka l ₁ | 15,7 mm |
| Dĺžka goliera L ₂ | 35 mm |
| Závit M | M12 |
| Rozmer cez steny SW | 17 mm |
| Druh produktu | Výkyvná dosadacia plocha |

