

**3M****Brúsny pás Cubitron™II 947A, 50×1000 mm, Zrnitosť: 60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	558444 60
GTIN	4054596027794
Trieda položky	53S

**Popis****Prevedenie:**

**Brúsny pás Cubitron™ II 947A** s presne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na ľahkej podložke z X-tkaniny. Pružný brúsny pás na náročné brúsne práce na **ručných strojoch a strojoch s dlhým pásom**. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

X-tkanina (flexibilná) pre **ručné stroje** a stroje s dlhým pásom.

**Použitie:**

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**, hliník.

**Upozornenie:**

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

**Technický opis**

Zrnitosť	60
Séria	Cubitron™II 947A

Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šírka brúsneho pása	50 mm
Dĺžka brúsneho pása	1000 mm
Atribút Názov produktu	50×1000 mm
Druh produktu	Brúsny pás

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný	35-40	
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32-38	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20-25	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	32-38	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	25-30	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	20-25	H
INOX	vhodný	18-30	
Ti	podmienene vhodný	10-20	
GG(G)	vhodný	30-45	K
CuZn	vhodný	35-45	N
Uni	vhodný		
suché	vhodný		