




Samovyrovnávajúca podložka nastaviteľná ryhovaná, vonkajší závit, Závit M: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370066 M12
GTIN	2050001961976
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Gulička z ocele pre guľčkové ložiská.

- **Teleso z kalenej oceli a fosfátovanej.**
- **Gulička zaistená proti pretáčaniu.**

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	15,7 mm
maximálne zaťaženie (statické)	15 kN
Závit M	M12
Dĺžka goliera L ₂	35 mm
Vonkajší Ø D ₁	8,6 mm
Rozmer cez steny SW	17 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha

