

**Upínací hák brúsený M12, Typ: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370073 7
GTIN	2050001962003
Trieda položky	37K

**Popis****Použitie:**

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.  
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

**Technický opis**

Maximálny ťahovací moment	58,8 Nm
Typ	7
Výška H <sub>2</sub>	27 mm
H <sub>1</sub>	39 mm
Dĺžka l	40 mm
F <sub>max.</sub>	22,6 kN
Ø D <sub>h7</sub>	25 mm
Druh produktu	Upínací hák

