

**Upínací hák brúsený M12, Typ: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370073 9
GTIN	2050001962027
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

Technický opis

Typ	9
Výška H ₂	29 mm
Dĺžka l	60 mm
H ₁	39 mm
Maximálny ťahovací moment	45,1 Nm
F _{max.}	15,2 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Druh produktu	Upínací hák

