

**Upínací hák brúsený M16, Typ: 9****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370074 9
GTIN	2050001962041
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

Technický opis

Výška H_2	36 mm
$F_{max.}$	33 kN
Maximálny ťahovací moment	127,4 Nm
Typ	9
H_1	75 mm
Dĺžka 1	60 mm
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Druh produktu	Upínací hák

