

**Upínací hák brúsený M16, Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370074 8
GTIN	2050001962034
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

Technický opis

Výška H_2	36 mm
H_1	75 mm
Dĺžka 1	50 mm
Maximálny ťahovací moment	147 Nm
$F_{max.}$	38 kN
Typ	8
$\varnothing D_{h7}$	32 mm
Druh produktu	Upínací hák

