

**Tvarový upínač, L × B1: 80X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370089 80X32
GTIN	2050001962102
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- Možnosť upnúť 2 obrobky.
- Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

Materiál:

Upínacie klíny zo zušľachtenej ocele.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.

Technický opis

Výška H	42 mm
Upínacia sila	2,5 kN
Šírka B	50 mm
Ø D ₂	7,7 mm
Maximálny ťahovací moment	14 Nm
Maximálna hĺbka spracovania T	10 mm
Druh produktu	Klinový upínač

