

**Upínací hák brúsený M12, Typ: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370073 8
GTIN	2050001962010
Trieda položky	37K

Popis**Použitie:**

Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov.
Pre vysoké upínacie sily a vyššiu stabilitu.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	49 Nm
Dĺžka 1	50 mm
Výška H ₂	29 mm
Typ	8
H ₁	39 mm
F _{max.}	18,5 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Druh produktu	Upínací hák

