

**Tvarový upínač, L × B1: 40X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370089 40X32
GTIN	2050001962096
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- Možnosť upnúť 2 obrobky.
- Maximálny upínací zdvih 0,5 mm.

**Materiál:**

Upínacie klíny zo zušľachtenej ocele.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacieho krúžku na obrábanie.

**Technický opis**

Upínacia sila	2,5 kN
Šírka B	50 mm
Výška H	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	7,4 mm
Maximálny ťahovací moment	7,5 Nm
Maximálna hĺbka spracovania T	10 mm
Druh produktu	Klinový upínač

