


Garant**Adaptér Frézovacia hlava/upínacia klieština ER, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301113 16
GTIN	4062406099022
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Otvor, dosadacia plocha na nákrúžku a sedlo klieští ER sú brúsené, vonkajší korpus je tvrdo presústružený pre lepšie obvodové hádzanie a vyváženosť. Pre čo najkratší presah s vnútornou upínacou maticou (voliteľne použiteľná s tesniacou podložkou). Prevrtaná upínacia skrutka na vnútorné chladenie.

Použitie:

Veľmi flexibilné a ekonomicky výhodné riešenie, z ľubovoľného upínacieho trňa pre frézovacie hlavy vytvorí upnutie pre kliešte.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky ER (vo vnútri), ťahovacej skrutky.

Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309630, 309635.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309621.

Technický opis

Celková dĺžka L	78 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
pre ER klieštiny	25
Norma	DIN 6357
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Vnútročné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak na upínacie kliešte

Príslušenstvo

Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 15	309630 15
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 9	309630 9
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 5	309630 5
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 8	309630 8
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 7	309630 7
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d SATZ	309630 SATZ
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 16	309630 16
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 13	309630 13
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 6	309630 6
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 14	309630 14
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 10	309630 10
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 11	309630 11
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 12	309630 12
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 3	309630 3
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 4	309630 4