


Garant**Adaptér Frézovacia hlava/upínacia klieština ER, Ø trňa d1: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301113 27
GTIN	4062406099046
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Otvor, dosadacia plocha na nákrážku a sedlo klieští ER sú brúsené, vonkajší korpus je tvrdo presústružený pre lepšie obvodové hádzanie a vyváženosť. Pre čo najkratší presah s vnútornou upínacou maticou (voliteľne použiteľná s tesniacou podložkou). Prevrtaná upínacia skrutka na vnútorné chladenie.

Použitie:

Veľmi flexibilné a ekonomicky výhodné riešenie, z ľubovoľného upínacieho trňa pre frézovacie hlavy vytvorí upnutie pre kliešte.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky ER (vo vnútri), ťahovacej skrutky.

Zvláštne príslušenstvo:

Tesniace podložky č. 309630, 309635.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309621.

Technický opis

Celková dĺžka L	94 mm
Vonkajší Ø D	60 mm
pre ER klieštiny	32
Norma	DIN 6357
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm

Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Držiak na upínacie kliešte

Príslušenstvo

Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 7	309635 7
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d SATZ	309635 SATZ
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 17	309635 17
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 19	309635 19
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 14	309635 14
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 20	309635 20
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 3	309635 3
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 5	309635 5
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 4	309635 4
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 15	309635 15
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 16	309635 16
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 12	309635 12
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 10	309635 10
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 11	309635 11
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 18	309635 18
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 13	309635 13
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 6	309635 6
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 9	309635 9
Tesniaca podložka pre upínacie matice ER Ø upnutia d 8	309635 8