

3M**Brúsny pás Cubitron™II 947A, 50×1000 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 558444 120 |
| GTIN | 4054596017160 |
| Trieda položky | 53S |

Popis**Prevedenie:**

Brúsny pás Cubitron™ II 947A s presne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na ľahkej podložke z X-tkaniny. Pružný brúsny pás na náročné brúsne práce na **ručných strojoch a strojoch s dlhým pásom**. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.

X-tkanina (flexibilná) pre **ručné stroje** a stroje s dlhým pásom.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú **ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán**, hliník.

Upozornenie:

Iné zrinitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Technický opis

| | |
|-----------|------------------|
| Zrinitosť | 120 |
| Séria | Cubitron™II 947A |

| | |
|------------------------------|------------|
| Skratka pre brúsivo | Keramika |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šírka brúsneho pása | 50 mm |
| Dĺžka brúsneho pása | 1000 mm |
| Atribút Názov produktu | 50×1000 mm |
| Druh produktu | Brúsny pás |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | 35-40 | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 32-38 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 20-25 | P |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | 32-38 | H |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | 25-30 | H |
| Oceľ < 67 HRC | vhodný | 20-25 | H |
| INOX | vhodný | 18-30 | |
| Ti | podmienene vhodný | 10-20 | |
| GG(G) | vhodný | 30-45 | K |
| CuZn | vhodný | 35-45 | N |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |