

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261118 20/11
GTIN	4062406099817
Trieda položky	21T

Technický opis

Držiak ISO-kód	E20S SVUBR/L 11
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	18 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	20,5 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč