

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261119 25/11
GTIN	4062406099855
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L <sub>2</sub>	23 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	31,5 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	E25S SVUBR/L 11
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	23 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč