

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261118 16/11
GTIN	4062406099107
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E16R SVUBR/L 11
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Výška upínania L ₂	15 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	16,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	21 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč