

Garant**Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 50 A = 100, Ø upnutia D1: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302655 16
GTIN	4062406100193
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	48 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Ø upnutia D ₁	16 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339

Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 16	309900 16