

**Priame pneumatické brúsky, Typ: SMP60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	079440 SMP60
GTIN	5000630
Trieda položky	03P

Popis**Prevedenie:**

ATA – pneumatická priama brúska. Malá brúska poháňaná turbínou na jemné frézovanie, brúsenie a gravírovanie. **Integrovaný predradený filter.** Malá turbínová brúska s **maximálnym počtom otáčok 60000 1/min.**

Technický opis

Výstupný výkon	85 W
Ø upínacích klieštín	3 mm
Pracovná hlučnosť	68 dB(A)
Označenie výrobcu	SPM 60 R
Hmotnosť	0,17 kg
maximálna potreba vzduchu	230 l/min
maximálne otáčky	60000 min ⁻¹
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Dĺžka	140 mm
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	BSP
Druh produktu	Priama brúska

