

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261326 16/11
GTIN	4062406100490
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L ₂	15 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	E16R SVJCR/L11
Šírka hrdla L ₄	9,5 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	31,4 mm
Celková dĺžka L	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	22 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč