

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Veľkosť doštičiek	5 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Držiak ISO-kód	E08F SVJCR/L05
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Výška upínania L <sub>2</sub>	7,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč