

Garant**Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 40
A = 100, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303025 16
GTIN	4062406100582
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. Typ ADB.

So **4** otvormi v chladiacom kanáli.

- **Valcový tvar.**
- **S otvorom na čip Balluff.**
- **Zvýšená kontaktná plocha nákrúžku.**

Rozsah balenia:

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Ø trňa d ₁	16 mm
Vonkajší Ø D	38 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm

Upínač	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

Príslušenstvo

Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40