

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L ₄	6,3 mm
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Odsadenie stredu L ₃	1,5 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Držiak ISO-kód	E10K SVJCR/L07
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč