

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	18 mm
Odsadenie stredu L ₃	2 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Šírka hrdla L ₄	7,8 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
Držiak ISO-kód	E12M SVJCR/L07
Celková dĺžka L	150 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč