

HOLEX**Upínač Tvar AD, BT 30, krátka, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302597 20
GTIN	4062406100711
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Ø upnutia D ₁	20 mm
Upínač	BT 30, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	AD

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

Príslušenstvo

Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308760 30
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308765 30
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 30	308785 30
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20	309900 20