

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	23 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Dĺžka hlavy L ₁	23 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Držiak ISO-kód	E25S SVUCR/L11
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8×D
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč