

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	20,5 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	18 mm
Odsadenie stredu L_3	13 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Držiak ISO-kód	E20S SVUCR/L11
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč