

Garant**Vyvrtavacia tyč TK, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L_1	16,5 mm
Výška upínania L_2	15 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	21 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Celková dĺžka L	200 mm
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Držiak ISO-kód	E16R SVUCR/L11
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč