

**HOLEX****Upínač Tvar AD, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302657 20
GTIN	4062406100957
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Použitie:**

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Vonkajší Ø D	52 mm
Upínač	BT 50, krátka
Norma	DIN 6359
Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>

Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo

## Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308820 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50
Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 20	309900 20