

HOLEX**Upínač Tvar AD, BT 50, krátka, Ø upnutia D1: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 302657 8 |
| GTIN | 4062406100919 |
| Trieda položky | 32A |

Popis**Prevedenie:**

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 8 mm |
| Vonkajší Ø D | 28 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 |
| Upínač | BT 50, krátka |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma upínača | ISO 7388-2 |
| Norma upínača | JIS B6339 |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308785 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308795 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308765 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308830 50 |
| Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308790 50 |
| Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50 | 308820 50 |
| Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50 | 308760 50 |
| Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø D1 8 | 309900 8 |