

HOLEX**Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 30 A = 60, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302747 20
GTIN	4062406100995
Trieda položky	32A

Popis**Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Vysokokvalitná presná upínacia matica.**

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Technický opis

Rozsah upínania	1 - 13 mm
ER upínací kľúč	20
Náhradná upínacia matica ER	20
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm

Vonkajší Ø D	34 mm
Ø upnutia D ₁	1-13 mm
Upínač	BT 30 A = 60
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň