

HOLEX**Klieštinové upínacie trne ER Tvar AD, BT 30 A = 60, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302747 16
GTIN	4062406100988
Trieda položky	32A

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3/18000 min-1. Vysokokvalitná presná upínacia matica.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Technický opis

Rozsah upínania	0,5 - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Náhradná upínacia matica ER	16
Vonkajší Ø D	28 mm
ER upínací kľúč	16

Ø upnutia D ₁	0,5-10 mm
Upínač	BT 30 A = 60
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň