


**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo IP67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412751 200
GTIN	4062406100858
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Posuvné meradlo je odolné voči vode a prachu. Po 2 hodinách bez používania vypne vypínacia automatika posuvné meradlo. Plastová skriňa odolná voči nárazom.

**Prevedenie reklamného textu:**

Lahko čitateľný digitálny displej s vysokým kontrastom. Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Norma	ISO 13385
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 200 mm
Materiál krytu	Plast
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	rohový 3,7×1,3

Kalibrácia	A1
Odčítanie	0,01 mm
Automatické odpojenie	áno
Dĺžka meracích čelustí	50 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412230
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236