

**HOLEX****Upínací trň pre frézovacie hlavy Tvar A, BT 40, krátka, Ø trňa d<sub>1</sub>: 27mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303017 27
GTIN	4062406101220
Trieda položky	32A

**Popis****Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrážku brúsené.

Všetky stopky otryskané jemnými sklenenými guľôčkami. Kvalita vyváženia G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.  
Tvar A.

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

**Technický opis**

Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27
Vonkajší Ø D	50 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Dĺžka výčnelku Rozmer A	35 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	27 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	27 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6357

Norma upínača	ISO 7388-2
Norma upínača	JIS B6339
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308795 40
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308790 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308760 40
Ťažný čap Hurco 45 ° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308765 40
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308785 40