

**HOLEX****Digitálne posuvné meradlo IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412749 150
GTIN	4062406101213
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Posuvné meradlo je odolné voči vode a prachu. Po 2 hodinách bez používania vypne vypínacia automatika posuvné meradlo. Plastová skriňa odolná voči nárazom.

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.

**Technický opis**

Materiál krytu	Plast
Odčítanie	0,0005 palec
Hĺbkomer dostupný	áno
Rozsah merania	0 - 150 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Hĺbkomer	Ø 1,6
Kalibrácia	A1
Norma	ISO 13385
Automatické odpojenie	áno
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Skrutka na držiak hĺbkomeru	412236