

Mahr**Digitálne posuvné meradlo IP67 s okrúhlym hĺbkomerom, Rozsah merania: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	412731 150
GTIN	4059192002428
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Lahko čitateľný displej LCD s vysokým kontrastom. Induktívny vodovzdorný merací systém s funkciou referenčného zámku. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Norma	ISO 13385
Kalibrácia	A1
Hĺbkomer dostupný	áno
Hĺbkomer	Ø 1,6
Dĺžka meracích čelustí	40 mm
Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Rozsah merania	0 - 150 mm

Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------