

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl pojízdný, vľavo otvorený, vpravo dverka a zásuvka, výška 950 mm, Bambusová doska, 20×20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	924011 1250
GTIN	4062406101770
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Skrinka s dverami a otvorená skrinka, každá s výškovo nastaviteľnými, pozinkovanými odkladacími policami.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75

Výška dverí (vpravo) mm: 525

Pocet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vpravo): 1

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dverka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7016.**

Technický opis

Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Materiál pracovná doska	bambus
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Hmotnosť	96,7 kg
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
ComfortClose	nie
Počet zásuviek	1
Počet dvier	1
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Posuvná rukoväť	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Výška	950 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
spúšťací	nie
Materiál Koleso	Polyuretán
Séria	Ready-to-go
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Nárazník	nie
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok

Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75