

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl pojazdný, vľavo dvierka, vpravo 5 zásuvky, Bambusová doska, 20x20G, Dĺžka dosky: 1250mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	924091 1250
GTIN	4062406101817
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou ocelovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Skriňa zásuvky 24G centrálné uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s **polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy**, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaní vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Osadenie:

Výška dvier (vľavo) mm: 625

Počet výškovo prestaviteľných spodkov zásuviek (vľavo): 1

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
----------------------------	----

Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Hmotnosť	145,6 kg
Dĺžka pracovnej dosky	1250 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Šírka	1100 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Výška	950 mm
ComfortClose	nie
Materiál pracovná doska	bambus
Počet zásuviek	5
Počet dvier	1
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Posuvná rukoväť	nie
Nárazník	nie
Materiál Koleso	Polyuretán
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
spúšťací	nie
Povrch behúňa bezúrovňový	áno
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Séria	Ready-to-go
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	400 kg
Hrúbka platne	25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	prenosný pracovný stôl

Príslušenstvo

Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 250	927805 250
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 75	927805 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 200	927805 200
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou Výška čela zásuvky 100	927805 100